



Technický list

Stopaq / strana 1/2

Stopaq – těsnící hmota k utěsnění kabelových a trubních prostupů

Aktivní těsnění prostupů a spár

1. Popis

STOPAQ FN 2100 je trvale působící těsnící hmota proti pronikající vodě a plynu. Byl speciálně vyvinut pro těsnění kabelových a potrubních vedení. STOPAQ se vyznačuje vysokou lepící schopností, je bobtnavý a trvale plastický.

Dodatečná instalace STOPAQu je možná kdykoliv.

Mnoho odborných posudků potvrzuje pozoruhodné vlastnosti STOPAQu.




2. Vlastnosti

STOPAQ FN 2100 je jednosložková hmota, a proto přímo schopna použití. Pečlivě provedené osazení garantují jedinečné vlastnosti:

STOPAQ FM 2100

- je absolutně vodotěsnící
- je schopen zadržet uvolněný plyn
- při práci a použití je netoxický a světově uznávaný
- je trvale plastický, proto je vždy průchodný pro nové kabely a nebo potrubí
- při styku s vodou zvětší svůj objem; proto trvale a dokonale utěšňuje proti pronikající vodě a plynu, dokonce i při extrémním sedání
- není citlivý na mráz
- lepí jakýkoliv podklad, i když je mokrá
- je neomezeně trvanlivý



3. Použití



STOPAQ FN 2100 může být mimo jiné použit na:

- plynová a vodní díla
- kabelové elektrické vedení
- telekomunikační kabely
- společné antény
- účelové stavby
- u řídicích kabelů a vedení pro: vozový park, uzavírací sondy v petrochemickém průmyslu, pro spínací zařízení a rozvodné sítě, v laboratořích a chemickém průmyslu, atd.

Před použitím je nutné těsnící hmotu Stopaq nahřát např. ve vodní lázni na 30°C.

3.1 Aplikace

Do vyčištěného prostupu se vloží zářezka v podobě molitanu, pěny apod. Hloubka uložení je 150 mm. V případě, že prostupem prochází více kabelů, vloží se mezi ně molitanová těsnící šňůra tak, aby byl zajištěn dostatečně volný prostor mezi jednotlivými kabely. Pak se aplikuje STOPAQ FN 2100. Tmel by měl vyplnit prostup v délce cca 120mm. Ústí prostupu se uzavře ucpávkou v tloušťce 30 mm, vytvořenou z rychletuhnoucí cementové malty.



1. Zarážka
2. STOPAQ FN 2100
3. Ucpávka

4. Technické údaje – Stopaq FN 2100

Barva	Zelená
Objem	cca 1,2 g . cm ³
Vazkost	Plastický
pH hodnota	Neutrální
Teplota při zpracování	0° až 50°C
Tlak páry při 20°	< 0,0001 mbar
Parotěsný (tolerance = 1)	0
Rychlost páry (éter = 1)	0
Rozpustný ve vodě	není
Nebezpečí výbuchu	nehrozí

5. Posudky

STOPAQ® FN 2100 TNO CIVO

Nezpůsobuje žádné poškození kůže

- posudek V 88.248/280061
- nezpůsobuje žádné oční potíže
- posudek V88.249/280069
- je nejedovatý
- posudek V88.288

STOPAQ® FN 2100 TNO CPM

vzhledem k Polyetylenu

- není agresivní
- posudek 283/89
- utěšňuje unikající plyn a vodu
- posudek 715/89

6. Balení

STOPAQ FN 2100 – 0,33 kg kartuš – 25 ks/karton

STOPAQ FN 2100 – 0,53 kg kartuš – 20 ks/karton